

Garant**Båndmål med rude, Båndlængde: 2m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	462210 2
GTIN	4045197154101
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slagfast kunststofhus.
- Indsatte aluminiumsprofiler på begge funktionsflader. Det giver præcise kontaktflader til indvendig og udvendig måling.
- Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.
- Ovnlakeret båndmål, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knække, med flytbar endekrog (til indvendig og udvendig måling). Kontrastrig skala, slidstærk og rustbeskyttet.
- Deling mm / mm (overkant / underkant).
- Skala med rude står i samme aflæsningsretning.

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	16 mm
Kabinet, højde	63 mm
Kabinet, længde	63 mm
Kabinet, bredde	24 mm
Båndlængde	2 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 2 m	026240 2
-------------------------------------	----------