

**Mahr****Indvendig mikrometerskrue Micromar, Måleområde: 125-150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428900 125-150
GTIN	4059192010416
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.

Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.

Hurtigdrev med integreret kobling.

Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.

Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet.**

Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Mål a	0 mm
Standardmåledybde	132 mm
Måledybde med forlænger	282 mm
Måleområde	125 - 150 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

### Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

### Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm	484030 140
---	------------