

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 87-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	87 - 100 mm
Mål a	3,4 mm
Måledybde med forlænger	255 mm
Standardmåledybde	105 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Samlet længde	156 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

## Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95