



Vakuumpumpe, Type: VP2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Artikelklasse	38L

Beskrivelse

Udførelse:

Vakuumpumpe (**kun til tørbearbejdning**).

Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

Længde: 271 mm

Bredde: 258 mm

Højde: 296 mm

Sugeeffekt: 10 m³/h

Motorspænding: 230 V

Motorydelse: 0,4 kW

Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
Motorydelse	0,4 kW
Længde	271 mm

Højde	296 mm
Sugeeffekt	10 m ³ /h
Bredde	258 mm
Motorspænding	230 V
Produkttype	Vakuüm-generatorer