



Digital skydelære ABS med målespidser, Måleområde: 750mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415621 750
GTIN	4045197829931
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital skydelære med **absolut mål**, nulstilling ikke nødvendig. Stort, kontrastrigt digitaldisplay. Elektronikken slukker automatisk efter 5 minutter. Tænding ved blot at skubbe. Finslebne måleflader. **Med robust metalhus.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,0005 tommer
Kæbelængde	150 mm
Aflæsning	0,01 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kalibrering	A1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385

Målespidser	ja
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000

Tilbehør

Skrue til dybdelæreholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032