



Rustfrit stålbandmål i kapsel, Båndlængde: 50m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	463050 50
GTIN	4007368105138
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehådede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Bånd: Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

Rustfrit stålbandmål i hærdet krom-nikkel-stål, transparent ovnlakeret. Påtrykt skala med let aflæselige tal og inddelinger. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Med cm-skala (første 20 cm med mm-skala).

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kapsel, længde	210 mm
Kapsel, bredde	175 mm
Kapsel, højde	32 mm

Båndbredde	13 mm
Type målestart	A
Båndlængde	50 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------