



Polyamidbeklædt stålbandmål i ramme, Båndlængde: 50m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	464900 50
GTIN	4007368009634
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Bånd: Patenteret båndstart, **Flextop-beslag**. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.

Polyamidbeklædt stålbandmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbåndstål.

Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.

Str. 20 og 30 i lige ramme, str. 50 i V-ramme.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ramme, bredde	180 mm
Båndbredde	13 mm
Hel længde	390 mm
Type målestart	A
Båndlængde	50 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------