



Glasfiberbåndmål i ramme, Båndlængde: 30m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465500 30
GTIN	4007368020592
Artikelklasse	46M

Beskrivelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.

Ramme: Letmetallramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.

Glasfiberbåndmål Ekstremt knækfast og fleksibelt, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier. **Ikke elektrisk ledende.** Meget let at aflæse. Med cm-skala.

Str. 30 i V-ramme.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	13 mm
Ramme, bredde	150 mm
Hel længde	310 mm
Type målestart	A
Båndlængde	30 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 50 m	026240 50
--------------------------------------	-----------