

**Mitutoyo****Digitale indvendige trepunktshurtigmålere, sæt, Måleområde: 6-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Indvendige 3-punkts-hurtigmålere** Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**.

**Fordel:**

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

**Funktion:**

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

**Leveringsomfang:**

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429250, kontrolringe.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	6 - 12 mm
------------	-----------

Antal indstillingsringe	2
Antal målehoveder	3
Tolerancering-Ø	8 / 10 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9

Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975