

Mitutoyo**Sæt med digitale mikrometerskruer, Måleområde: 6-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–25 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429110, indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	8 / 10 mm
Måleområde	6 - 12 mm
Antal mikrometerskruer	3
Antal indstillingsringe	2

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Sender Type S16E	498966 S16E