

Mitutoyo

Digitale indvendige trepunktshurtigmålere, sæt, Måleområde: 12-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429250, kontrolringe.

Teknisk beskrivelse

Antal målehoveder	3
-------------------	---

Antal indstillingsringe	2
Måleområde	12 - 25 mm
Tolerancering-Ø	16 / 20 mm
Fejlgrænse	0,005 / 0,006 mm
Aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Sender Type S1	498966 S1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 23 mm	484030 23
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975