

**Mitutoyo****Digital indvendig trepunktshurtigmåler, Måleområde: 30-40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429250 30-40
GTIN	4946368636559
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Indvendige 3-punkts-hurtigmålere** Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**. Måleflader i titanbelagt hærdet stål.

**Fordel:**

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

**Funktion:**

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel Digimatic nr. 497080, forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Reservedel:**

Reservemålehoved nr. 429252.

## Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Mål a	0,3 mm
Måledybde med forlænger	217 mm
Standardmåledybde	67 mm
Måleområde	30 - 40 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357

Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Reservemålehoved Måleområde 30-40 mm	429252 30-40
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Sender Type S1	498966 S1
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150