

**Mitutoyo****Sæt med digitale mikrometerskruer, Måleområde: 25-50mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.**

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

**HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–25 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.**

### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429110, indstillingsringe.

## Teknisk beskrivelse

Måleområde	25 - 50 mm
Antal indstillingsringe	2
Tolerancering-Ø	30 / 40 mm
Antal mikrometerskruer	3

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

## Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1