

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 175-200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	175 - 200 mm
Standardmåledybde	147 mm
Måledybde med forlænger	297 mm
Mål a	19,6 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Samlet længde	249 mm
Fejlgrænse	0,01 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 175 mm	484030 175
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 180 mm	484030 180