

Mitutoyo**Sæt med digitale mikrometerskruer, Måleområde: 50-75mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–25 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429110, indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	50 - 75 mm
Tolerancering-Ø	62 mm
Antal mikrometerskruer	2
Antal indstillingsringe	1

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 50-75 mm	020550 50-75
---	--------------

Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S16E	498966 S16E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70