

Mitutoyo

Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 50-100mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429005. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	50 - 100 mm
Tolerancering-Ø	62 / 87 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 50-63 mm	429005 50-63
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 75-88 mm	429005 75-88
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 87-100 mm	429005 87-100
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 62-75 mm	429005 62-75
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70