

**Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290098 25
GTIN	4030741471674
Artikelklasse	29H

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.

HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

- **Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.**
- **Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.**

Mulighed for udvidelse af arbejdsområdet ved at dreje rouletteringsholderne.

Teknisk beskrivelse

til rouletteringsbredde b	8 mm
Skaft, højde	20 mm
til rouletteringsborings-Ø d ₂	6 mm
Skaft, bredde	25 mm
til rouletterings-Ø d ₁	20 mm
Arbejdsområde	3,5 - 65 mm

til roulettesænkings-Ø d ₃	13 mm
Brystbolt	299925 2
Underlagsskive	299927 2
Til rouletteringsprofil	RAA 2×AA
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/290098-25>