

**Mitutoyo****Digital, indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 100-125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429110 100-125
GTIN	2050001062222
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.**

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

**HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–16 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445. Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Bemærk:**

Kan leveres op til måleområde 300 mm på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Mål a	12,4 mm
Standardmåledybde	151 mm
Måledybde med forlænger	301 mm
Måleområde	100 - 125 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,001 mm

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200

## Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Sender Type S16E	498966 S16E

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm

484030 110