



Granitplade nøjagtighed 1, Længde×bredde: 400X250mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 430200 400X250 |
| GTIN | 2050001040077 |
| Artikelklasse | 46H |

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

DIN 876/1 – diamantslebet til værksted og produktion.

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage. Inkl. gummifødder.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellem mål. Ekskl. levering.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------|----------|
| Tykkelse | 50 mm |
| Vægt | 15 kg |
| Planhed | 0,014 mm |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Antal gummifødder | 4 |
| Norm | DIN 876 |
| Nøjagtighed | 1 mm |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Produkttype | Måleplade |