

**Mitutoyo****Digital indvendig trepunktshurtigmåler, Måleområde: 10-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Indvendige 3-punkts-hurtigmålere** Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**. Måleflader i titanbelagt hårdmetal.

**Fordel:**

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

**Funktion:**

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel Digimatic nr. 497080, forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Reservedel:**

Reservemålehoved nr. 429252.

## Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	83 mm
Måleområde	10 - 12 mm
Mål a	2 mm
Måledybde med forlænger	183 mm
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

## Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2

Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Reservemålehoved Måleområde 10-12 mm	429252 10-12
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357