

**Garant****Understel, til pladestørrelse længdexbredde: 800X600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

431000 800X600

GTIN

Artikelklasse

41C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.

**Understel**, profilstål, lakering RAL 9006 hvid aluminium. Hylde i bøge-multiplex.

**Anvendelse:**

Naturgranitplanerne nr. 430190 – 430500 støtter på foruddefinerede punkter (stålkugleindsatser).

- **Til plader op til 630×630 mm. Til opstilling af filebænke og lignende er de justerbare skruebukke nr. 373500 bedst egnede.**
- **Lejesættet kan indstilles i højden og bruges til at justere pladerne med (trepunktsstøtte og 2 hjælpestilleskruer som vippesikring).**

**Bemærk:**

Bestil venligst 4x nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

**Teknisk beskrivelse**

Understelsbredde

550 mm

Understelsdybde

560 mm

passer til pladestørrelse længdexbredde

800×600 mm

Bæreevne fordelt over hele fladen	500 kg
Vægt	28 kg
Undersektion, højde	720 mm
Materiale, hyldeplade	bøge-multiplex
maks. arbejdshøjde (overkant granitplade)	900 mm
Højde, undersektion inkl. lejesæt	780 mm
Højdeudligning	25 mm
Produkttype	Undersektion