



## Granitplade nøjagtighed 0, Længde×bredde: 630X400mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	430300 630X400
GTIN	2050001042590
Artikelklasse	46H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

#### Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/0 – diamantfinslebet** til kontrol

#### Leveringsomfang:

**Inklusive testrapport, transportemballage.** Inklusive stålkugleindsatser.

#### Bemærk:

**På forespørgsel:** Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellem mål. Ekskl. levering.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	70 mm
Planhed	0,007 mm
Vægt	55 kg

Antal stålkugleindsatser	3
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	0 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

---

## Tilbehør

Understel til pladestørrelse længdexbredde 630X400 mm	431000 630X400
---	----------------