

PLANOLITH**Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning, Til planlængde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431700 800
GTIN	2050001039095
Artikelklasse	46H

Beskrivelse**Udførelse:**

Af vridfast specialstål, overflade blændfrit matforkromet, forbundet med granitplanet, så den hverken kan løsne sig eller ændre sig i forhold til dette.

Nøjagtighed:

0,01 mm/1000 mm, udførelse B. Førings- og spænde-T-not, slebet. Det nominelle mål 14 mm er kun ca.-mål, tilbehør som pinoldokke osv. tilpasses præcist dette mål.

Bemærk:

Ved bestilling skal placeringen af T-notskinnen i overfladen angives, og den nødvendige minimumstykkelse af granitpladen skal overholdes. Ved krydsende T-noter og T-noter på endefladerne oplyses pris på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til planlængde	800 mm
Minimumtykkelse, granitplade	100 mm
Produkttype	Føringsskinne