

**PLANOLITH****Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning, Til planlængde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431700 1200
GTIN	2050001039118
Artikelklasse	46H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af vridfast specialstål, overflade blændfrit matforkromet, forbundet med granitplanet, så den hverken kan løsne sig eller ændre sig i forhold til dette.

**Nøjagtighed:**

0,01 mm/1000 mm, udførelse B. Førings- og spænde-T-not, slebet. Det nominelle mål 14 mm er kun ca.-mål, tilbehør som pinoldokke osv. tilpasses præcist dette mål.

**Bemærk:**

Ved bestilling skal placeringen af T-notskinnen i overfladen angives, og den nødvendige minimumstykkelse af granitpladen skal overholdes. Ved krydsende T-noter og T-noter på endefladerne oplyses pris på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Minimumtykkelse, granitplade	160 mm
Til planlængde	1200 mm
Produkttype	Føringsskinne