

Garant**Forsatsbakke, glat 3/5 belagt, Til type: 63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361144 63
GTIN	4045197849229
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:****3 mm støtteflade.**

Første spændetrin med en højde på 3 mm. Andet spændetrin med en højde på 5 mm.
3 mm støtteflade.

Fordel:

Ved at vende bakken er et andet spændetrin til rådighed.

Passer til:

Bakker nr. 361124 – 361127, nr. 361133 og nr. 361135.
Trinbakker nr. 361295– 361296.

Teknisk beskrivelse

Højde, h_1	17 mm
Kæbelængde l	12 mm
Længde, l_2	9 mm
Længde, l_1	9 mm
Kæbebredde b	63 mm
Højde, h_2	15 mm

Kæbehøjde h	20 mm
passer til farvekode	Xpent0
Produkttype	Skruestikkæbe