

**Mitutoyo****Digital skydelære med AOS-system, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412632 150
GTIN	4946368667720
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.

- **Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.**
- **Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Kalibrering	A1
Talhøjde, LCD-display	9 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Driftstid	20000 h
Kæbelængde	40 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 150 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Låg til batterirum Type B	412239 B