

Mitutoyo

Digital skydelære med AOS-system og rundt dybdemål og dataudgang, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412671 150
GTIN	4946368667904
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.

- **Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.**
- **Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.**

Med **drivrulle**.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og nr. 497100 med datatast.

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Driftstid	20000 h
Kæbelængde	40 mm
Talhøjde, LCD-display	9 mm
Dybdemål	Ø 1,9
Kalibrering	A1

Drivrulle	ja
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Sender Type S1	498966 S1
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
TastaturinterfaceUSB Type D2	498963 D2

Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Låg til batterirum Type B	412239 B