

**TESA****Skydelære med ur, Type: 150/01****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Matforkromet skala. Med stødbeskyttelse og beskyttet tandstang. Præcisionsur med drejelig urskive med låseskrue.

Utroligt smalt dybdemål. Aflæsning 1 mm på skinnen, 1/100 mm på den runde skala.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	40 mm
Aflæsning (cirkulær skala)	0,01 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
Viseromdrejning	1 mm
Længde, krydsspidser	13 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,6×1,7
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Skydelære med ur

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200