

Garant**Fasfræser 30°, Weldon-skaft, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216548 6
GTIN	4045197851727
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	38 mm
Maks. affasnings- $\varnothing D_{maks}$	32 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260986 HB725-1
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing D$	6 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad	120 grader
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Produkttype

Fasfræser

TilbehørPrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0
Nm

211750 3,0

Spændeskruer

219844