

**Degussit oxidkeramisk strygesten fin (F), Længde×bredde: 100X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558985 100X25
GTIN	4045197407344
Artikelklasse	53D

Beskrivelse**Udførelse:**

Den udsædvanligt store hårdhed i højsintret, bindemiddelfri aluminiumoxid-keramik giver finslibningsværktøj en god kant- og profilbestandighed (syntetisk rubin) til en enestående overfladekvalitet.

Sinterrubin finslibestrygesten i kornstørrelserne:

fin (F) (Ra ca. 1 μ , svarer til ca. korn 2000).

Anvendelse:

Til præcisionsarbejder ved værktøjs- og formfremstilling, inden for finmekanik, optisk industri og glasindustri, porcelænsfremstilling osv. Til placering af affasninger, til indkærvning og til formændringer.

Teknisk beskrivelse

Højde	10 mm
Længde	100 mm
Bredde	25 mm
Korn	2000
Finhedsgrad	fin
Serie	Degussit®
Slibemiddel	Aluminiumoxid-keramik
Produkttype	Strygesten

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		