



Degussit oxidkeramik file til finslibning, firkant, Længde×bredde (finhedsgrad): 100X10Mmm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 558955 100X10M |
| GTIN | 4045197407276 |
| Artikelklasse | 53D |

Beskrivelse

Udførelse:

Den udsædvanligt store hårdhed i højsintret, bindemiddelfri aluminiumoxid-keramik giver finslibningsværktøj en god kant- og profilbestandighed (syntetisk rubin) til en enestående overfladekvalitet.

Sinterrubin finslibefile i kornstørrelserne: **middel (M)** (Ra ca. 10 µ, svarer til ca. korn 600).

Anvendelse:

Til præcisionsarbejder ved værktøjs- og formfremstilling, inden for finmekanik, optisk industri og glasindustri, porcelænsfremstilling osv. Til placering af affasninger, til indkærvning og til formændringer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|-------------|
| Finhedsgrad | middel |
| Korn | 600 |
| Længde | 100 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Serie | Degussit® |
| Slibemiddel | Sinterrubin |
| Form | firkant |
| Produkttype | Sletfile |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| Hårdmetal (HM) | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |