

**CCMT 060204 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 060204 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 380 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbryder	WP
Type	CA515
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning