

HOLEX**Slibetylle (A), korn 60 mellemgrov, Bøsnings-Ø×hylse bredde: 22X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553710 22X20
GTIN	4045197240309
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.

Normalkorund (A).**Anvendelse:**

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Tylle-Ø	22 mm
Tyller, bredde	20 mm

Finhedsgrad	mellemgrov
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Tyller, form	cylindrisk
Produkttype	Slibetylle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm Hoved-
Øxhovedlængde 22X20 mm

553600 22X20