

HOLEX**Slibetylle (ZA), korn 80 middel, Bøsnings-Ø×hylse bredde: 45X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553780 45X30
GTIN	4045197240538
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.

Zirkonkorund (ZA).**Anvendelse:**

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Tyлле-Ø	45 mm
Tyller, bredde	30 mm
Finhedsgrad	middel

Slibemiddel	Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse	ZA
Tyller, form	cylindrisk
Produkttype	Slibetylle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm Hoved-Øxhovedlængde 45X30 mm

553600 45X30