

**Forlænger, Indvendig og udvendig □: 9mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 149400 9      |
| GTIN                | 4045197857347 |
| Artikelklasse       | 12L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet og forniklet. Udvendig og indvendig firkant lige store.

**Anvendelse:**

Til forlængelse af korte snittapper (f.eks. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), håndrivaler og andet værktøj med firkantet skaft.

**Bemærk:**

Forlængere til spånbrydertapper med skaft, f.eks. iht. DIN 371 / 374 / 376 se **nr. 338400**.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indvendig og udvendig □         | 9 mm      |
| Samlet længde                   | 130 mm    |
| Til metriske snittapper DIN 352 | M13 – M16 |
| Ø D                             | 19 mm     |
| Norm                            | DIN 377   |
| Produkttype                     | Forlænger |