

**Forlænger, Indvendig og udvendig □: 11 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 149400 11 |
| GTIN | 4045197857361 |
| Artikelklasse | 12L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og forniklet. Udvendig og indvendig firkant lige store.

Anvendelse:

Til forlængelse af korte snittapper (f.eks. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), håndrivaler og andet værktøj med firkantet skaft.

Bemærk:

Forlængere til spånbrydertapper med skaft, f.eks. iht. DIN 371 / 374 / 376 se **nr. 338400**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø D | 23 mm |
| Til metriske snittapper DIN 352 | M18 |
| Indvendig og udvendig □ | 11 mm |
| Samlet længde | 150 mm |
| Norm | DIN 377 |
| Produkttype | Forlænger |