

**Forlænger, Indvendig og udvendig □: 14,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149400 14,5
GTIN	4045197857392
Artikelklasse	12L

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og forniklet. Udvendig og indvendig firkant lige store.

Anvendelse:

Til forlængelse af korte snittapper (f.eks. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), håndrivaler og andet værktøj med firkantet skaft.

Bemærk:

Forlængere til spånbrydertapper med skaft, f.eks. iht. DIN 371 / 374 / 376 se **nr. 338400**.

Teknisk beskrivelse

Indvendig og udvendig □	14,5 mm
Til metriske snittapper DIN 352	M22 – M24
Ø D	29 mm
Samlet længde	175 mm
Norm	DIN 377
Produkttype	Forlænger