

**Slibetylle (CER), korn 60 middel, Bøsnings-Ø×hylse bredde: 30X30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553795 30X30  |
| GTIN                | 4027497456222 |
| Artikelklasse       | 53L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal.** Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.

**Keramiske korn (CER).****Anvendelse:**

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

**Passer til:**

Slibetylleholder nr. 553600.

**Teknisk beskrivelse**

|                |       |
|----------------|-------|
| Tylle-Ø        | 30 mm |
| Tyller, bredde | 30 mm |
| Korn           | 60    |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Finhedsgrad            | middel      |
| Slibemiddel            | Keramikkorn |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik     |
| Tyller, form           | cylindrisk  |
| Produkttype            | Slibetylle  |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet          |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | egnet          |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |

## Tilbehør

Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm Hoved-  
Øxhovedlængde 30X30 mm

553600 30X30