

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 2
Hovedlængde L ₁	37 mm
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Knæledsskrue	259018 7
Plattestørrelse	15 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Knæled	259015 8
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	PDNNR/L 2525M15
Underlægsplade	259031 28
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæled Type 8	259015 8
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500