



Diamantskæreskive, Skive-Ø: 125mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 563490 125 |
| GTIN | 4007220806043 |
| Artikelklasse | 55K |

Beskrivelse

Udførelse:

1-lags **galvanisk belagt diamantskæreskive med sidebeskyttelsessegmenter**. Høj skærevillighed takket være store spånrum. Samlet skærebredde 2,0 mm, stål-stamlinge 1,0 mm.

Anvendelse:

Til skæring, beskæring og tilskæring af fiberforstærkede kunststoffer (CFK / GFK) på vinkelslibere (str. 115 / 125) eller ligeslibere (str. 50 / 75) med spændedorn nr. 563496.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Skivebredde | 2 mm |
| Stambladsbredde | 1 mm |
| Korn | D427 |
| Form | 1A1 |
| Skive-Ø | 125 mm |
| maks. omdrejningstal | 12200 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Slibemiddel | Diamant |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| anbefalet angrebsvinkel | 90 grader |
| optimeret til materiale | Fiberforstærkede kunststoffer |
| Drevmaskine | Vinkelsliber |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skæreskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|----------------|-----------|----------------|----------|
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |