

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 3,5
GTIN	4045197865113
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 11 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 15 mmFristilling-Ø D_i : 3,3 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	57 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skærlængde L_c	11 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	15 mm
Skafform	HB
Skær- \varnothing D_c	3,5 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,13 mm
Skaff- \varnothing D_s	6 mm
Fristilling- \varnothing D_1	3,3 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skafffræser