

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 16
GTIN	4045197865274
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 32 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 44 mmFristilling-Ø D_1 : 15,7 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	44 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Fristilling-Ø D_1	15,7 mm
Samlet længde L	92 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Skærlængde L_c	32 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Antal tænder Z	3
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftform	HB
Skaft-Ø D_s	16 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 16 mm	SZ2025 16
--	-----------