

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 2
GTIN	4045197865526
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c: 4 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø D_s: 3 mm

Skaftform: HA

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal tænder Z	3
Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde L _c	4 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Samlet længde L	38 mm
Skaft-Ø D _s	3 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skafform	HA
Skær- $\emptyset D_c$	2 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaffræser