

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 2,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 2,5
GTIN	4045197865533
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 4 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø $D_c$	2,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Skærlængde $L_c$	4 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Samlet længde L	50 mm
Antal tænder Z	3
Skaftform	HB
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser