

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 3,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 3,5
GTIN	4045197865557
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L<sub>c</sub>: 6 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde L <sub>c</sub>	6 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,13 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	3
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Skafform	HB
Samlet længde L	54 mm
Skaff-Ø $D_s$	6 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skafffræser