

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 4
GTIN	4045197865564
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 8 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,18 mm
Skær-Ø $D_c$	4 mm
Skærlængde $L_c$	8 mm
Antal tænder Z	3
Samlet længde L	54 mm
Skaftform	HB

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tolerance, nom. $\emptyset$	e8
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skaft- $\emptyset D_s$	6 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser