

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 1,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 45 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 3 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 3 mm

Skaftform: HA

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	3 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø $D_c$	1,2 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skærlængde $L_c$	3 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Skaftform	HA
Samlet længde L	38 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser