


HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 4,5 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202298 4,5
GTIN	4045197866639
Artikelklasse	12X

Beskrivelse
Udførelse:

Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 45 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 9 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Skærlængde L_c	9 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Antal tænder Z	3
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Skær-Ø D_c	4,5 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	54 mm
Skaftform	HB
Hjørnefasbredde ved 45°	0,18 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser