

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	24 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Spændejern	259038 4
Skrue til underlagsplade	259025 3
Samlet længde L	200 mm
Underlægsplade	259031 39
Skrue til klo	259021 4
ISO-kode holder	A25R MVUNR/L 16
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Underlagsplatte Type 39	259031 39
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500