

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	259025 3
Skrue til klo	259021 4
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 39
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Spændehøjde L_2	31 mm
Samlet længde L	250 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Spændejern	259038 4
ISO-kode holder	A32S MVUNR/L 16
Skaft- \varnothing D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500